

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266016 NS
GTIN	4062406275846
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGW 160404 FN
Danga	be dangos
Pjovimo briaunų forma	NS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min

Ašmenys	MKD
Pastūma f	0,005 - 0,04 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,01 - 0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	MKD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Tolerancija	G
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui