

Garant**GARANT Master Steel VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 8/2,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206333 8/2,0
GTIN	4062406276331
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

HPC frezos su **patobulinta našia danga. Ilgam veikimo laikui ir optimaliam metalo apdirbimo produktyvumui** apdirbant įvairias medžiagas.

Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.

Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys R_1

Spindulio dydis 0,1 mm – 1 mm: $R_1 = \pm 0,003$ mm.

Spindulio dydis >1,0 mm: $R_1 = \pm 0,005$ mm.

Paskirtis:

Skirta darbui **didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamuoju frezavimu**. Puikūs rezultatai frezuojant **be aušinimo**.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206280.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	63 mm
Pastūma f_z plieno frezavimui < 1100 N/mm ²	0,03 mm
Dantų skaičius Z	5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Koto Ø D_s	8 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	2 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,027 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	9 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	27 mm
maksimalus veleno išėmimo $\varnothing D_6$	7,9 mm
minimalus koto tikslumo tolerancijos nustatymo $\varnothing D_5$	7,4 mm
Serija	Master Steel
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,2×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas $< 500 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	170 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $< 1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	85 m/min	P
Plienas $< 1400 \text{ N/mm}^2$	tinka	70 m/min	P
Plienas $< 55 \text{ HRC}$	tinka	40 m/min	H

INOX <900 N/mm ²	tinka	95 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	85 m/min	M
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB