

Garant**VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206262 6
GTIN	4062406279820
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiskai **HPC / HSC sąlygomis**.
Laikantis specialios frezavimo strategijos **galima apdirbti didelį kiekį medžiagos**.

Pastaba:

Įrankius galima pergalėti.

Su kūgiškai didėjančiu įleidimo kampu tam, kad būtų užtikrintas stabilumas esant ilgam nuolydžiui.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	65 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	20 mm
Programavimo spindulys	1 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Dantų skaičius Z	5
Reguliuojamas kampas κ	12,5 laipsniai
Matmuo $a_{p \text{ maks.}}$ praėjimų skaičius	0,4 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,09 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	3,5 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	6 mm
minimalus koto tikslumo tolerancijos nustatymo $\varnothing D_5$	5,2 mm
maksimalus veleno išėmimo $\varnothing D_6$	5,9 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	h9
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Galinė toroidinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	175 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	155 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	95 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka

Oras

Paslaugos

ribotai tinka

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB