

Garant**VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206263 4
GTIN	4062406279868
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiskai **HPC / HSC sąlygomis**.
Laikantis specialios frezavimo strategijos **galima apdirbti didelį kiekį medžiagos**.

Pastaba:

Įrankius galima pergaląsti.

Su kūgiškai didėjančiu įleidimo kampu tam, kad būtų užtikrintas stabilumas esant ilgam nuolydžiui.

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	10,5 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L_c	2,5 mm
Dantų skaičius Z	3
Matmuo $a_{p \text{ maks.}}$ praėjimų skaičius	0,25 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	24 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Bendras ilgis L	85 mm

Programavimo spindulys	0,5 mm
maksimalus veleno išėmimo $\varnothing D_6$	3,95 mm
minimalus koto tikslumo tolerancijos nustatymo $\varnothing D_5$	3,6 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	h9
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Galinė toroidinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	135 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	125 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	95 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka

Oras

ribotai tinka

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB