



Mikrovariklio sistema Emax EVOLution, Tipas: EV410



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 078140 EV410 |
| GTIN | 4560264428690 |
| Produktų klasė | 03T |

Aprašymas

Modelis:

Pilnas rinkinys EV410-230 **Emax** EVOLution 40.000 aps./min. su rankiniu elementu IR-310.

Tiekimo sudėtis:

Valdymo elementas, mikrovariklis ir 1,5 m,kabelis, rankinis elementas su užspaudimo įvore (Ø 2,35 mm ir 3,0 mm), skaitmeninis sūkių skaičiaus rodmuo, variklio įjungimo / išjungimo jungiklis, maitinimo laidas, sukimas pagal laikrodžio rodyklę / prieš laikrodžio rodyklę, variklio sūkių skaičiaus aptikimas, po 1 rankinį laikiklį ir rankeną.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Tinklo įtampa | 230 V |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 1000 - 40000 min ⁻¹ |
| Naudojama galia | 73 W |
| Gamintojo pavadinimas | EV 410 |
| Svoris | 3,3 kg |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto rūšis | Mikro šlifavimo sistema |

