

Garant
VHM freza, tangentinė PPC, TiAlN, Ø f8 DC / R2: 6/45mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	207523 6/45
GTIN	4062406286668
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Inovatyvi padengimo koncepcija **grūdintų medžiagų apdirbimui**.

Našus įrankis **efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams** siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per **trumpiausią apdirbimo laiką**. Galima naudoti šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.

Priekinių dantų geometrija yra tokia, kad ją naudojant drožlės formuojamos optimaliai ir gali būti lengvai pašalinamos. Šiam tikslui pasiekti pjovimo briaunų skaičius sumažinamas iki efektyvaus priekinių dantų skaičiaus.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidą nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

R₂ rodo efektyvųjų spindulį ant įrankio.

Negalima pergalėti!

Naujas produktas vietoje Nr. 207522.

Techninis aprašymas

Pastūma f _z frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC	0,025 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC	0,02 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Efektyvus spindulys R_2	45 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	14 mm
Dantų skaičius Z	4
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05xD frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05xD frezavimui kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	PPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	170 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	150 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	110 m/min	H
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

