

HOLEX

**Užvartų nuėmimo diskas (SiC), Disko Ø × plotis × kiaurymės Ø:
152X25X25mm**



Užsakymo data

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 568733 152X25X25 |
| GTIN | 4062406288617 |
| Produktų klasė | 52M |

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos kompaktiniai diskai išgauna **puikų galutinį rezultatą**, kadangi nuolat naudojami nauji šlifavimo grūdeliai. **Nepakinta detalės forma, nesusidaro jokios raukšlės, patvarus.**

Paskirtis:

Ant **galąstuvų** arba rankinių šlifuoklių su įspraustine Nr. 556380 dyd. 1–2 ir pereinamuoju flanšu Nr. 568782. Tinkamas šlifavimo diskų lygintuvas Nr. 568785.

Diskas užvartoms iš suvynioto neaustinio pluošto. **Didesnių užvartų nuėmimui** nuo presuotų detalių, tuščiavidurių išėmų ir briaunų **užapvalinimui** be antrinio užvartų susidarymo.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|---------|
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC |
| Disko Ø | 152 mm |
| Plotis | 25 mm |
| Smulkumo laipsnis | smulkus |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Kietumo laipsnis | labai kietas |
| Kiaurymės Ø | 25 mm |
| Modelis | 9S fine |
| Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) |
| Produkto rūšis | Kompaktiškas diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | ribotai tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Aliumininių jungių pora Tinka kiaurymių Ø 25 mm | 568782 25 |
|---|-----------|