

Garant
KNUX 160405L, Rūšis: HB725

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251032 HB725
GTIN	4062406152116
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160405L HB725 Kietlydinys: HB725

Drožlialaužis: UM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužis	UM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 250 m/min
Kietlydinys	HB725
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Danga	PVD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui