



Slėginio purkštuvo akumulatoriaus kuprinė M18™ SWITCH TANK™, Tipas: M18BPFPH-0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073981 M18BPFPH-0
GTIN	4058546229061
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis slėginis purkštuvas M18™ SWITCH TANK™ su keičiamais rezervuarais ir elektroniniais siurbliais. Tinka paviršių ir odos dezinfekcijai.

- **Nauja keitimo sistema leidžia švariai dirbti.**
- **Prireikus slėgį galima nustatyti 5 lygiais.**
- **Galima naudoti su visais M18™ serijos akumulatoriais Nr. 073808 ir t. t.**

Tiekimo sudėtis:

Nulinė versija. Be akumulatoriaus ir įkroviklio.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Nominalioji įtampa	18 V

Svoris	3 kg
Gamintojo pavadinimas	M18BPFPH-0
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Pneumatinis purškiklis

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18