

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 6 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122432 6
GTIN	4045197539489
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.**

Drožlės puikiai pašalinamos **4 vidinių aušinimo kanalais**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė. Speciali danga padidina įrankio patvarumą ir produktyvumą.**

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus  $1,5 \times$  nominalus  $\emptyset$ .

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norma: DIN 6537 K

Tolerancija Nominalusis  $\emptyset$ : m6

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis  $\emptyset$ : m6

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis  $L_2$ : 19 mm

Bendras ilgis L: 66 mm

Koto  $\emptyset D_s$ : 6 mm

Pastūma f Inconel®: 0,08 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	28 mm
Pastūma f Inconel®	0,08 mm/aps,

Nominalusis $\varnothing D_c$	6 mm
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	m6
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	66 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	19 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
Inkonelis	tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		