

Garant
VHM-HPC grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6: 8,9 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	122430 8,9
GTIN	4045197537720
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.

Drožlės puikiai pašalinamos **4 vidinių aušinimo kanalų pagalba**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelio formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė. Speciali danga** padidina įrankio **patvarumą** ir **produktyvumą**.

Rekomendacija:

maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus $1,5 \times \text{nominalus } \varnothing$.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122432**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122430 + 129100HE**.

Pjovimo technika: HPC

Norma: DIN 6537 K

Tolerancija Nominalusis Ø: m6

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pusiau standartinis: taip

Tolerancija Nominalusis Ø: m6

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 33,7 mm

Bendras ilgis L: 89 mm

Koto Ø D_s : 10 mm

Pastūma f Inconel®: 0,12 mm/aps,

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
------------------	----

Užspaudimo griovelio ilgis c	47 mm
Nominalusis Ø D _c	8,9 mm
Pastūma f Inconel®	0,12 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	m6
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	89 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	33,7 mm
Pusiau standartinis	taip
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
--------------------------	-----------