


**CNMM 160608, Rūšis: CA515**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250496 CA515
GTIN	4960664675685
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMM 160608 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 11 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	PX
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 11 mm
Pastūma $f$	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA515

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui