


**VNMG 160404, Rūšis: CA515**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251752 CA515
GTIN	4960664678341
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	105 - 510 m/min
Pastūma $f$	0,13 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	PQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui