

**CNMG 120408, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120408 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 10 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PH
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui