

**CNMM 160616, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMM 160616 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis a_p : 1 - 11 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	PX
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui