


VNMG 160408, Rūšis: CA515

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251754 CA515
GTIN	4960664678358
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VNMG 160408 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 105 - 510 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	PQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	105 - 510 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui