

**CNMG 120412, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250214 CA515
GTIN	4960664675319
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120412 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Drožlialaužis	PS
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui