



Pneumatinis atjungiamas suktuvas, Tipas: S2428L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079165 S2428L
GTIN	
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

- **Tiksliai, nesusidėvinti išjungimo mova.**
- **Itin tikslus sukimo momentas.**

Ypač tinka srieginėms jungtims serijinėje gamyboje, su greitojo keitimo laikikliu sukimo antgaliams E 6,3 (žr. Nr. 674200).

Be alyvos – nereikia papildomos slėginės tepalinės. Paleidimas paspaudus, pradeda sukti po sąlyčio su sriegine jungtimi.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Gamintojo pavadinimas	S2428L
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M5
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	700 min ⁻¹
Sūkių momento ribos	3,5 - 7 Nm

Darbinis triukšmas	70 dB(A)
maksimalus oro poreikis	360 l/min
Konstrukcija	Strypas
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Svoris	1 kg
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvas