

**CC. T 060204, Rūšis: CA515**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260092 CA515
GTIN	4960664674879
Produktų klasė	25E

## Aprašymas

CC. T 060204 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 110 - 380 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 380 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	HQ
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui