

**WN. G 080404, Rūšis: CA515**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm
Drožlialaužis	PS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija

M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui