



HPC kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 7,4 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122440 7,4
GTIN	4045197048349
Produktų klasė	11E

Aprašas

Aprašymas:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija - todėl pjaunančioji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė** net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Rekomendacija:

maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122445/122505**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122440/122500** ir **129100HE**.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 122415, 122425 arba 122435.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 4xD

Smailas kampas: 140 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: false

Pjovimo technika: HPC

Norma: DIN 6537 K

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 41 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 79 mm

Koto Ø: 8 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm²: 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Drožlių griovelio ilgis	41 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø	7,4 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	8 mm
Bendras ilgis L _{viso}	79 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	29,9 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	4×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
--------------------------	-----------