

Garant
GARANT Master Alu VHM kotinė freza HPC, DLC, Ø e8 DC: 10Emm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201075 10E
GTIN	4062406186845
Produktų klasė	11Z

Aprašymas
Modelis:

Tiksliai subalansuoti įrankiai, itin tinka naudojant su **greitų apsučių velenu**. **Naujas balansavimo metodas** – speciali geometrija optimaliam drožlės pašalinimui. Tolygus ir tylus veikimas – **puiki paviršiaus kokybė**.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,12 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	28 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	9,2 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 1,8 su HA
Kotas	Cilindrinis kotas
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,1 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Dantų skaičius Z	1
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Pjovimo briaunos ilgis L_c	18 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Serija	Master Alu
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,5 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	480 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	440 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N

PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB