


VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø h7: 15,8 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	123102 15,8
GTIN	4045197458964
Produktų klasė	11E

Aprašas
Aprašymas:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.

Išgręžiama labai tiksli kiaurymė, tą užtikrina **4 kreipiamosios briaunos**, kurios tiksliai kreipia grąžtą net labai giliai gręžiant!

Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Privalumai:

Labai saugus darbo procesas ir gera kiaurymės paviršiaus kokybė.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

Pastaba:
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 123026 arba 123036.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 8×D

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Pjovimo technika: HPC

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 152 mm

Bendras ilgis L_{vis}: 203 mm

Koto Ø: 16 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm²: 0,26 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,26 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø	15,8 mm
Koto tolerancija	h6
Drožlių griovelio ilgis	152 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	203 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	128,3 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia