

Garant**NC centravimo grąžtas HSS-E-PM 90° N, be dangos, Ø DC h6: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	112010 3
GTIN	4045197741288
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

≥ Ø 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.

Tiksliai užgalšta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.

Našus NC centravimo grąžtas.

Pjovimo medžiaga iš miltelinio metalurginio substrato tinka, **kai keliami dideli reikalavimai** patvarumui ir centravimo tikslumui. Didelis patvarumas apdirbant nerūdijantįjį plieną.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø, (o ne grąžto išorinį Ø).

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	3 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	3 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	12 mm
Kotas	DIN 1835 B su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E PM
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h6
Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	33 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	14 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
CuZn	tinka	88 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		