



Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6GX, TiAlN, M: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139192 M8
GTIN	4045197446879
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 3X / 6GX = nuokrypis 0,02 – 0,04 mm.

Paskirtis:

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Tolerancijos klasė: ISO 3X 6GX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto $\varnothing D_s$: 8 mm

Koto kvadratas \square : 6,2 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 7,45 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	8 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Koto kvadratas \square	6,2 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis	7,45 mm

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio dydis	M8
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka