

Garant

Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, M: 18X1,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139265 18X1,5
GTIN	4045197509581
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas.**

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 17,35 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	18 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto Ø D _s	14 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	17,35 mm

Sriegio gylis	54 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M18×1,5
Danga	TiN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis