



Rupaus šlifavimo diskas CUBITRON™ II, Disko Ø × disko plotis: 115X7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	560451 115X7
GTIN	4046719940035
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

- Rupiojo šlifavimo diskų grūdėtumas, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis ir armavimo elementais yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
- Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
- Šlifavimo kampas 20° – 30°
- Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Rupiojo šlifavimo diskas su **Cubitron™II** preciziškais keraminiais grūdeliais INOX ir plienui. Nuima didelį kiekį medžiagos ir yra patvarus. Nevarginantis darbas, nes nereikia daug spausti.

Specifikacija:

A36Q-BF.

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: lenktas

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Forma	lenktas
Disko Ø	115 mm
Disko storis	7 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Specifikacija	A36Q-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		