

Garant**Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139260 12X1,5
GTIN	4045197509499
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes. Puikiai tinka chromo-nikelio plienams.

Atitinka DIN 374.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 11,35 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto Ø D _s	9 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	11,35 mm
Sriegio gylis	36 mm

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M12x1,5
Danga	TiN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	17 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
CuZn	tinka	22 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka