

Garant

Mašininis sinchroninis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais VHM vid. auš., TiAlN, M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139244 M12
GTIN	4045197273529
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

Speciali sriegiklio vijų geometrija ir kotas pagal DIN 6535-HA staklėms su **sinchroninio suklio pavara. Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes. Speciali VHM įrankinė medžiaga** užtikrina didesnę pjovimo greitį ir ilgesnę eksploataavimo trukmę. **TiAlN ir slystamosios medžiagos danga** padidina grąžto atsparumą dilimui bei apsaugo nuo drožlės prilipimo.

Su vidiniu aušiniu, geras pasirinkimas sriegiant **aklinąsias kiaurymes**.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 11,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio Ø	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto Ø D _s	12 mm

Koto kvadratas □	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	11,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio dydis	M12
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	53 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	53 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N

Plienas <500 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	47 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	43 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	36 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		