



Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6GX, TiAlN, M: M2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139192 M2
GTIN	4045197446824
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 3X / 6GX = nuokrypis 0,02 – 0,04 mm.

Paskirtis:

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Tolerancijos klasė: ISO 3X 6GX

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto $\varnothing D_s$: 2,8 mm

Koto kvadratas \square : 2,1 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 1,85 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	1
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Sriegio \varnothing	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Koto kvadratas \square	2,1 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis	1,85 mm

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio dydis	M2
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka