

Garant**Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139260 8X1
GTIN	4045197509468
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes. Puikiai tinka chromo-nikelio plienams.

Atitinka DIN 374.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Koto kvadratas \square : 4,9 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 7,55 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio \varnothing	8 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis	7,55 mm
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Sriegio dydis	M8×1
Danga	TiN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	17 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
CuZn	tinka	22 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

