



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B DIN 376 6HX, TiCN, M: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132722 M5
GTIN	4045197532411
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Visi dydžiai: kotas pagal DIN 376 (= koto Ø siaurėjantis); todėl tinka gilesniam sriegimui.

Tolerancijos klasė: ISO2X / 6HX.

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 132721-132724.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 70 mm

Koto Ø: 3,5 mm

Kiaurymės Ø: 4,2 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	4,2 mm
Sriegio Ø	5 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Drožlių griovelio skaičius	3
Norma	DIN 376
Koto Ø	3,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	70 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia