



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6G, TiAlN, M: M20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132725 M20
GTIN	4045197649119
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Tolerancijos klasė: ISO 3 / 6G

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.

Paskirtis:

Ruošiniams su galvanizuota apsaugine danga arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 132721-132724.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 140 mm

Koto \varnothing : 16 mm

Kiaurymės \varnothing : 17,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Kiaurymės Ø	17,5 mm
Sriegio Ø	20 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	140 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia