



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6G, TiAlN, M: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132725 M6
GTIN	4045197649065
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Tolerancijos klasė: ISO 3 / 6G

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.

Paskirtis:

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 132721-132724.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 80 mm

Koto \varnothing : 6 mm

Kiaurymės \varnothing : 5 mm

Techninis aprašymas

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio \varnothing	6 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3

Sriegio žingsnis	1 mm
Kiaurymės Ø	5 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis L _{viso}	80 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia