

Garant

Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSSE-PM IK / forma B 6HX, TiAlN, M: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132745 M6
GTIN	4045197507839
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su vidine įpjova ir **kotu pagal DIN 1835-B**. Speciali geometrija **universaliai tinka** staklėms su **sinchroniniu sukliu**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys.

Speciali TiAlN danga užtikrina optimalų patvarumą.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Suvidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Koto kvadratas \square : 4,9 mm

Kiaurymės \varnothing : 5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės \varnothing	5 mm
Sriegio \varnothing	6 mm

Sriegio žingsnis	1 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius