

Garant**VHM freza, be dangos, Ø h10 DC: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	201043 5
GTIN	4045197746160
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:****Platūs grioveliai geram drožlės pasišalinimui.**Speciali geometrija **aliuminiui apdirbti**.**Paskirtis:**Specialiai frezuoti **aliuminį, įpjauti ir frezuoti kontūrus**.**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	75 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,015 mm
Koto Ø D_s	5 mm
Dantų skaičius Z	1
Pjovimo briaunos ilgis L_c	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	5 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	26 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aluminis	tinka	170 m/min	N
Aluminis (trumpadrožlis)	tinka	125 m/min	N
Al > 10 % Si	tinka	100 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	170 m/min	N
PE-HD	tinka	120 m/min	N
PA 66	tinka	140 m/min	N
PEEK	tinka	120 m/min	N
PF 31	tinka	100 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	170 m/min	N
Cu	tinka	130 m/min	N
CuZn	tinka	160 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		