

Garant

Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSSE-PM IK / forma B 6HX, TiAlN, M: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132745 M10
GTIN	4045197507853
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su vidine įpjova ir **kotu pagal DIN 1835-B**. Speciali geometrija **universaliai tinka** staklėms su **sinchroniniu sukliu**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys.

Speciali TiAlN danga užtikrina optimalų patvarumą.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Suvidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 10 mm

Koto kvadratas \square : 8 mm

Kiaurymės \varnothing : 8,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio \varnothing	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	8,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	Gamykliniai standartai
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas \square	8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius