

**Garant****VHM frezos, TiAlN, Ø e8 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202725 12
GTIN	4045197746498
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

**Be** 45° nuožulos pjovimo briaunos viršūnėje.**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	38 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Dantų skaičius Z	4
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	28 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	84 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	11,8 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Koto forma	HB
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,3xD apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

