

## Garant

### Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSSE-PM IK / forma B 6HX, TiAlN, M: M16



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	132745 M16
GTIN	4045197507877
Produktų klasė	11H

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Tvirtas modelis** su vidine įpjova ir **kotu pagal DIN 1835-B**. Speciali geometrija **universaliai tinka** staklėms su **sinchroniniu sukliu**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys.

Speciali TiAlN danga užtikrina optimalų patvarumą.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

**Suvidiniu aušinimu** maksimaliai eksploatavimo trukmei.

##### Pastaba:

**Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA)** užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 12 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 9 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 14 mm

#### Techninis aprašymas

Sriegio $\varnothing$	16 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Kiaurymės Ø	14 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius