

Garant**Mašininis sriegiklis, kairinis sriegis HSS-E 6H, įzotintas ir oksiduotas, M-LH: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132800 M4
GTIN	4045197072795
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Su gilia vidine įpjova. **Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms.

Privalumai:

Ypatingai tvirtas, optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	4 mm
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	4,5 mm

Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio dydis	M4 LH
Danga	įazotintas ir oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka