

Garant

Kopijavimo freza 7° teigiama, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212130 35/5
GTIN	4045197746795
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
 - **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**
- 7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos jėgimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1003

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Ø D ₃	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvalus
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8