

Garant**Mašininis sriegiklis, TiCN, MF: 3X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132860 3X0,35
GTIN	4045197073785
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Rekomendacija:**

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti \varnothing nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto $\varnothing D_s$: 2,2 mm

Kiaurymės \varnothing : 2,65 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	2,65 mm
Sriegio \varnothing	3 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	2,2 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E

Norma	DIN 374
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M3×0,35
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	4 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		