

HOLEX**Frezavimo galvutė 90°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215055 50/5
GTIN	4045197750310
Produktų klasė	220

Aprašymas

Modelis:

Iš grūdintojo specialaus įrankių plieno – maža vibracija ir ilgas tarnavimo laikas. Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina aukštą apdirbamo paviršiaus kokybę.

Dėmesio:

Be Powercard!

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi**.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT 09T304
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810