

**Mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, M × žingsnis: 3X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132900 3X0,35
GTIN	4045197074249
Produktų klasė	11H

Aprašas**Aprašymas:**

Gili vidinė įpjova drožlėms pasišalinti. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. Tinka naudoti su **emulsija** (minimali emulsijos dalis 8%).

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga. Universalus, mažesnė tikimybė susidaryti drožlių prieaugoms – galima sriegti didesniu pjovimo greičiu.

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!****Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 132905.**

Profilio kampas: 60 laipsniai

Sriegio norma: DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma: P

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė atvira

Pjovimo kryptis: dešinin.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 56 mm

Koto Ø: 2,2 mm

Kiaurymės Ø: 2,65 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	3 mm
-----------	------

Kiaurymės Ø	2,65 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Koto Ø	2,2 mm
Bendras ilgis L _{viso}	56 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	3×0,35
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia