

**Garant****Mašininis sriegiklis, įzotintas, MF: 12X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132880 12X1,5
GTIN	4045197074188
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Privalumai:**

**Sausai apdirbamas** ketus – galima atsisakyti aušinimo-tepimo priemonių. Dėl įzotintų paviršių ypatingai atsparus susidėvimui.

**Pastaba:**

su 4 pjovimo briaunomis.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,5 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	10,5 mm
Sriegio Ø	12 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm

Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M12×1,5
Danga	įzotintas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ketus	tinka	13 m/min	K
GGG	ribotai tinka	9 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		