

Garant
GARANT Softcut® HSI, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	214904 32/4
GTIN	4045197750686
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Atsparus susidėvimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

Paskirtis:

Ypač tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę)**.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**. **Tiksliai 90° kampams formuoti prašome pasirinkti $a_p = 6$ mm.**

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	6 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 0836..

Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Serija	Softcut®
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP