

## Garant

### Feedking greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/5Lmm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	212902 35/5L
GTIN	4045197815606
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Modelis:

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. Dėl **specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenkamažesnė apkrova.

### Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

### Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	0,85 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	220 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,82 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	21 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	0,85 mm
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas $\kappa$	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2