

**Garant**
**NC plėstuvas konfiguruojam., be dangos, Nominalusis Ø DC: 20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162951 20
GTIN	4045197366382
Produktų klasė	110

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Plėstuvasi pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.**

**Pastaba:**

Skirta **tolerancijai H7** žr. Nr. 162900 ir 163000.<br>Skirta plėstuvams, kurių matmenys 1/100 - žr. Nr. 162902.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	146 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	195 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	60 mm
Ø ribos	19,51 - 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Plėtimo Ø matmenys	0,2 - 0,3 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai

Vidinis aušinimas	ne
Kotas	DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		