

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 7,1mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123179 7,1    |
| GTIN             | 4045197759993 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**DLC sp<sup>2</sup>** naujausios kartos danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Labai **našiam ir kokybiškam aliuminio detalių** apdirbimui. **Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė**, tai užtikrina **6 kreipiamosios briaunos**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norint saugiai dirbti grąžtu  $12 \times D$ , būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068– 121130.

**Techninis aprašymas**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Bendras ilgis L   | 146 mm                 |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h7                     |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 108 mm                 |
| Norma   | Gamykliniai standartai |
| Koto tolerancija  | h6                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2                      |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 7,1 mm                 |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 8 mm                   |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui                     | 0,45 mm/aps,           |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 97,4 mm                |
| Danga   | DLC                    |
| Ašmenys   | VHM                    |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Modelis             | 12xD               |
| Tipas               | W                  |
| Smailas kampas      | 135 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HPC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | geltona            |
| Produkto rūšis      | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                           | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai      | tinka     | 250 m/min      | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka     | 280 m/min      | N         |
| Al >10 % Si               | tinka     | 245 m/min      | N         |
| PMMA, akrilas             | tinka     | 105 m/min      | N         |
| PEEK                      | tinka     | 85 m/min       | N         |
| PVDF GF20                 | tinka     | 60 m/min       | N         |
| PA 66 GF30                | tinka     | 55 m/min       | N         |
| PEEK GF30                 | tinka     | 50 m/min       | N         |
| PTFE CF25                 | tinka     | 55 m/min       | N         |
| Cu                        | tinka     | 120 m/min      | N         |
| CuZn                      | tinka     | 150 m/min      | N         |
| GFK                       | tinka     | 55 m/min       | N         |
| CFK                       | tinka     | 55 m/min       | N         |
| drėgnas, maks.            | tinka     |                |           |
| šlapias, min.             | tinka     |                |           |

