

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, G: G1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 133325 G1 |
| GTIN | 4045197301628 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:****Gili vidinė pjūva.** Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais.**Privalumai:****Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjūvimo** grįžtamąja eiga.**Paskirtis:****Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 33,25 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 30,75 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Pjūvimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Vijų skaičius colyje | 11 |
| Kiaurymės Ø | 30,75 mm |
| Sriegio žingsnis | 2,309 mm |
| Sriegio Ø | 33,25 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |

| | |
|------------------------------|--|
| Ašmenys | HSS |
| Koto $\varnothing D_s$ | 25 mm |
| Bendras ilgis L | 160 mm |
| Koto kvadratas \square | 20 mm |
| Sriegio gylis | 99,75 mm |
| Sriegio dydis | G1 |
| Danga | oksiduotas |
| Sriegio tipas | G |
| Profilio kampas | 55 laipsniai |
| Norma | DIN 5156 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 6 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 13 m/min | N |

| | |
|----------------|---------------|
| Alyva | tinka |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka |